

denominazione edificio			5.2) Asilo Nido "N. SAURO" Via Passaggio Scolastico, 22 * 26 * 39055 LAIVES																											
nr	piano	loc nr	destinazione	serramento	Montaggio	tipo danno	tipo	tipologia serramento			tipologia vetro			marcatura		dimensioni		dimensioni		vi		ve		note		categoria intervento				
				a>60°	1*caduta vuoto										vetroc. * composizione da interno	cm	mq	mq	mq	mq	mq	mq			A	B	C	D	E	
	nr	Int/Est	H*Vert	2*a persone o cose	L/ALL/PVC	P	F	PF	ALTRO	simm.	S/N/S	singolo	stratif.	n.d.	S/N	vi	vetro (b x h)	vetro	red	yellow	blue	red	yellow	blue	green					
1	T 1	ingresso	A1	E	V	1	L	F	fisso	S	P4 a 4P		2B2		(76 - 58)	0,44	0,44								pellicola protettiva lato int+est	0,44				
2			A2	E	V	1	L	F		S	P4 a 4P		2B2		(76 - 110)	0,84	0,84								pellicola protettiva lato int+est	0,84				
3			B1	E	V	1	L	P		S	P4 a 4P		2B2		(80 - 58) x 2	0,93	0,93								pellicola protettiva lato int+est	0,93				
4			B2	E	V	1	L	P		S	P4 a 4P		2B2		(80 - 100)	0,80	0,80							pellicola protettiva lato int+est	0,80					
5			C1	E	V	1	L	F	fisso	S	P4 a 4P		2B2		(76 - 58)	0,44	0,44							pellicola protettiva lato int+est	0,44					
6			C2	E	V	1	L	F		S	P4 a 4P		2B2		(76 - 110)	0,84	0,84							pellicola protettiva lato int+est	0,84					
7			D1	E	V	1	L	F	fisso	S	P4 a 3+3		2B2		(157-53) x 2	1,66	1,66							pellicola protettiva lato int	1,66					
8			D2	E	V	1	L	F		S	P4 a 3+3		2B2		(102-66) x 2	1,35	1,35							pellicola protettiva lato int	1,35					
9			E	E	V	1	L	F	fisso		P4 a 4		2B2		(226 - 180)	4,07	4,07							pellicola protettiva lato int	4,07			4,07		
10	T 2	ufficio	A1	E	V	2	L	F		4 a 4		N		(50 - 120)	0,60	0,60										0,60	0,60			
11			A2	E	V	2	L	F		4 a 4		N		(120 - 120)	1,44	1,44										1,44	1,44			
12			NB	E	V	2	L	F		4 a 4		N		(40 - 64)	0,26	0,26										0,26	0,26			
13			C	I	V	2	L	P	fisso	4P		2B2		(81 - 58)	0,47			0,47							sopraluce *pellicola prot. lato int					
14			D	I	V	2	L		anta	5		N		(45 - 133) x 2	1,20	1,20									anta armadio		1,20			
15	T 3	ripost	A	E	V	2	L	F		S	P4 a 4		2B2		(50 - 120)	0,60	0,60								pellicola protettiva lato int		0,60	0,60		
16			B	E	V	2	L	F		S	P4 a 4		2B2		(118 - 120)	1,42	1,42								pellicola protettiva lato int		1,42	1,42		
17	T 4	atrio	A	E	V	1	L	F	fisso	S	P4 a 4		2B2		(147 - 168)	2,47	2,47								pellicola protettiva lato int	2,47		2,47		
18			B1	I	V	2	L	F		S	P4		2B2		(87 - 57)	0,50			0,50						pellicola protettiva lato int					
19			B2	I	V	2	L	F		S	P4		2B2		(87 - 102)	0,89			0,89						pellicola protettiva lato int					
20			C1	I	V	2	L	P		S	P4		2B2		(80 - 57) x 2	0,91			0,91						pellicola protettiva lato int					
21			D2	I	V	2	L	F		S	P4		2B2		(87 - 102)	0,89			0,89						pellicola protettiva lato int					
22			E	E	H	2			cupola	S		ND		9 vetri cupola soffitto											NON RILEVATA					
23			F	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(80 - 57)	0,46			0,46						sopraluce *pellicola prot. lato int					
24			G	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(91 - 57)	0,52			0,52						sopraluce *pellicola prot. lato int					
25			H	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(91 - 57)	0,52			0,52						sopraluce *pellicola prot. lato int					
26			I	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(91 - 57)	0,52			0,52						sopraluce *pellicola prot. lato int					
27			L	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(91 - 57)	0,52			0,52						sopraluce *pellicola prot. lato int					
28	T 5	cucina	A	E	V	2	L	F		S	4 a 4		N		(117 - 110)	1,29	1,29										1,29	1,29		
29			B	E	V	2	L	F	fisso	S	4 a 4		N		(55 - 124)	0,68	0,68										0,68	0,68		
30			C	E	V	2	L	F		S	4 a 4		N		(83 - 110)	0,91	0,91										0,91	0,91		
31			D	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(82 - 57)	0,47		0,47							sopraluce *pellicola prot. lato int					
32	T 6	aula	A1	E	V	1	L	P		S	P4 a 4		2B2		(69 - 54)	0,37	0,37								pellicola protettiva lato int	0,37	0,37			
33			A2	E	V	1	L	P		S	P4 a 4		2B2		(69 - 123)	0,85	0,85								pellicola protettiva lato int	0,85	0,85			
34			B	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(69 - 123)	0,85	0,85							pellicola protettiva lato int	0,85	0,85				
35			C	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(156 - 135)	2,11	2,11							pellicola protettiva lato int	2,11	2,11				
36			D	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(156 - 135)	2,11	2,11							pellicola protettiva lato int	2,11	2,11				
37			E	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(114 - 135)	1,54	1,54							pellicola protettiva lato int	1,54	1,54				
38			F1	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(62 - 62)	0,38	0,38							pellicola protettiva lato int	0,38	0,38				
39			F2	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(52 - 32)	0,17	0,17							pellicola protettiva lato int	0,17	0,17				
40			G	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(103 - 124)	1,28	1,28							pellicola protettiva lato int	1,28	1,28				
41			H	I	V	2	*		specchio			ND	N	(84 - 108)	0,91	0,91										0,91				
42			I	I	V	2	*		specchio			ND	N	(62 - 62)/2	0,19	0,19									triangolo	0,19				
43			L	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(82 - 57)	0,47			0,47						sopraluce *pellicola prot. lato int					
44			M	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2		(82 - 57)	0,47			0,47						sopraluce *pellicola prot. lato int					
45	T 7	bagno	A	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(57 - 70)	0,40	0,40								pellicola protettiva lato int	0,40	0,40			
46			B	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(57 - 70)	0,40	0,40								pellicola protettiva lato int	0,40	0,40			
47			C	E	V	1	L	F		S	P4 a 4		2B2		(57 - 70)	0,40	0,40								pellicola protettiva lato int	0,40	0,40			
48			D	I	V	2	*		specchio			ND	N	(98 - 38)	0,37	0,37									0,37					

49			E	I	V	2	*		specchio			ND	N	(60 - 45)	0,27	0,27						0,27		
50	T	8	ripost	A	E	V	1	L	F		S	4 a 4		N	(117 - 110)	1,29	1,29						1,29	
51				B	E	V	1	L	F	fisso	S	4 a 4		N	(55- 124)	0,68	0,68						0,68	
52	T			C	E	V	1	L	F		S	4 a 4		N	(84 - 110)	0,92	0,92						0,92	
53	T	9	ripost	A	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(90 - 57)	0,51		0,51				sopraluce "pellicola prot. lato int"		
54	T			A	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(90 - 57)	0,51		0,51				sopraluce "pellicola prot. lato int"		
55				B	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(90 - 57)	0,51		0,51				sopraluce "pellicola prot. lato int"		
56	C1			E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 54)	0,37	0,37					pellicola protettiva lato int	0,37	0,37	
57	C2			E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 123)	0,85	0,85					pellicola protettiva lato int	0,85	0,85	
58	D			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(69 - 123)	0,85	0,85					pellicola protettiva lato int	0,85	0,85	
59	E			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(110 - 125)	1,38	1,38					pellicola protettiva lato int	1,38	1,38	
60	F			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(110 - 136)	1,50	1,50					pellicola protettiva lato int	1,50	1,50	
61	G			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(120 - 136)	1,63	1,63					pellicola protettiva lato int	1,63	1,63	
62	H			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(120 - 136)	1,63	1,63					pellicola protettiva lato int	1,63	1,63	
63	I			I	V	2	*		specchio			ND	N	(142 - 75)	1,07	1,07						1,07		
64	L			I	V	2	*		specchio			ND	N	(40 - 100)	0,40	0,40						0,40		
65	T	11	bagno	A	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(82 - 57)	0,47		0,47				sopraluce "pellicola prot. lato int"		
66	B			E	V	1	L	F		S	4 a 4		N	(46 - 125)	0,58	0,58						0,58	0,58	
67	C			I	V	2	*		specchio			ND	N	(60 - 45)	0,27	0,27						0,27		
68	T	12	aula	A1	E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 54)	0,37	0,37					pellicola protettiva lato int	0,37	0,37
69	A2			E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 123)	0,85	0,85					pellicola protettiva lato int	0,85	0,85	
70	B			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(74 - 125))	0,93	0,93					pellicola protettiva lato int	0,93	0,93	
71	C			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(117 - 125)	1,46	1,46					pellicola protettiva lato int	1,46	1,46	
72	D			E	V	1	L	F	fisso	S		P4 a 4	2B2	(117 - 135)	1,58	1,58					pellicola protettiva lato int	1,58	1,58	
73	E			E	V	1	L	F	fisso	S		P4 a 4	2B2	(117 - 135)	1,58	1,58					pellicola protettiva lato int	1,58	1,58	
74	F			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(117 - 125)	1,46	1,46					pellicola protettiva lato int	1,46	1,46	
75	T	13	stanza	A	E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(742- 125))	9,28	9,28					pellicola protettiva lato int	9,28	9,28
76	B			I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(82 - 57)	0,47		0,47				sopraluce "pellicola prot. lato int"			
77	T	14	bagno	A	E	V	1	L	F		NS		4+4+st	N	(56 - 70)	0,39		0,39	0,39			vetro stamp est		0,39
78	B			I	V	2	*		specchio			ND	N	(60 - 45)	0,27	0,27						0,27		
79	T			C	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(72 - 57)	0,41		0,41				sopraluce "pellicola prot. lato int"		
80	A	15	atrio	I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(82 - 57)	0,47		0,47				sopraluce "pellicola prot. lato int"			
81	A1			E	V	1	L	F		S	4 a 4		N	(117 - 110)	1,29	1,29						1,29	1,29	
82	A2			E	V	1	L	F	fisso	S	4 a 4		N	(56 - 123)	0,69	0,69						0,69	0,69	
83	B			I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(72 - 57)	0,41		0,41				sopraluce "pellicola prot. lato int"			
84	C			I	V	2	L		anta	S	4		N	(27 - 170) x 2	0,92	0,92					anta armadio	0,92		
85	A1	17	aula	E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 54)	0,37	0,37					pellicola protettiva lato int	0,37	0,37	
86	A2			E	V	1	L	P		S		P4 a 4	2B2	(69 - 123)	0,85	0,85					pellicola protettiva lato int	0,85	0,85	
87	B			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(69 - 123)	0,85	0,85					pellicola protettiva lato int	0,85	0,85	
88	C			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(155 - 135)	2,09	2,09					pellicola protettiva lato int	2,09	2,09	
89	D			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(155 - 135)	2,09	2,09					pellicola protettiva lato int	2,09	2,09	
90	E			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(103 - 124)	1,28	1,28					pellicola protettiva lato int	1,28	1,28	
91	F			E	V	1	L	F	fisso	S		P4 a 4	2B2	(64 - 63)	0,40	0,40					pellicola protettiva lato int	0,40	0,40	
92	G			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(53 - 53)	0,28	0,28					pellicola protettiva lato int	0,28	0,28	
93	H			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(103 - 124)	1,28	1,28					pellicola protettiva lato int	1,28	1,28	
94	I			I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(91 - 57)	0,52		0,52				sopraluce "pellicola prot. lato int"			
95	L			I	V	2	L	P	fisso	S	4P		2B2	(81-57)	0,46		0,46				sopraluce "pellicola prot. lato int"			
96	T	18	bagno	A	E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(57 - 69)	0,39	0,39					pellicola protettiva lato int	0,39	0,39
97	B			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(57 - 69)	0,39	0,39					pellicola protettiva lato int	0,39	0,39	
98	C			E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(57 - 69)	0,39	0,39					pellicola protettiva lato int	0,39	0,39	
99	D			I	V	2	*		specchio			ND	N	(96 - 39)	0,38	0,38						0,38		
100	A	19	stanza	E	V	1	L	F		S		P4 a 4	2B2	(84 - 112)	0,94	0,94					pellicola protettiva lato int	0,94	0,94	
101	B			E	V	1	L	F	fisso	S		P4 a 4	2B2	(56 - 123)	0,69	0,69					pellicola protettiva lato int	0,69	0,69	
102	C			F	V	1	I	F		S		P4 a 4	2B2	(84 - 112)	0,94	0,94					pellicola protettiva lato int	0,94	0,94	

